

**Momentnøgle basisenhed uden indsatsværktøj, Maks. moment: 200Nm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	657277 200
GTIN	4045197804167
Artikelklasse	62E

**Beskrivelse****Udførelse:**

Robust enarmet momentnøgle, indstillelig via mikrometerskala, med sikring mod utilsigtet forskydning.

Basisenhed med indstiksfirkant (uden indstiksværktøj). Passende indstiksværktøj nr. 657582 – 657950.

**Måleenheder:** Nm, lbfft.

**Funktion:**

Når det indstillede moment nås, udløses et synligt og hørbart signal, og nøglen er omgående klar til brug igen.

**Anvendelse:**

Til små til mellemstore serier.

**Norm:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Nøjagtighed:**

$\pm 3$  % af den viste værdi.

**Anvendelsesdata:****Forklaring til tegningen og formlen:**

$l_1$  = armlængde uden indstiksværktøj

$l_2$  = justeret centermål på momentnøglen

$l_3$  = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål

$l_4$  = indstiksværktøjets centermål

L = værktøjets samlede længde

$T_1$  = drejningsmoment, der skal indstilles

$T_2$  = det foreskrevne drejningsmoment

**Bemærk:**

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

## Teknisk beskrivelse

Skalainddeling 1 delstreg =	1 Nm
Maks. moment	200 Nm
Værktøj, kan udskiftes	Indstiksværktøj
Vægt	1000 g
Tilspændingsretning	Højre- og venstrespænding
Holder til indstiksværktøj	14×18 mm
Målenøjagtighed, moment	±3 %
Display	analog
Momentområde	40 - 200 Nm
Udløsningsprincip	mekanisk kortvejsudløsning
Målemetode	Moment
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [I <sub>3</sub> ]	369 mm
Indstilling af udløsningsværdi	med indstillingskala
Justeret centermål ved momentnøgle [I <sub>2</sub> ]	40 mm
Armlængde uden indstiksværktøj [I <sub>1</sub> ]	329 mm
Tilslutningsform	til indstiksværktøj (firkantsholder)
Norm	DIN EN ISO 6789
Feedback	udløsning
Reverserbar aflæsning	Nm
Reverserbar aflæsning	lbfft
Justeringsmulighed udløsningsværdi	justerbar
Samlet længde L	465 mm
Kalibrering	O1
Testprotokol	Producentens testrapport
Data, kan logges	nej
Måleværktøj	Mekanisk
Udløsningsindikering	akustisk
Udløsningsindikering	akustisk

Produkttype	Momentnøgle
-------------	-------------

## Services

KalibreringMomentnøgle Maks. moment 400 Nm	020010 400
DAkKS-kalibreringMomentnøgle Maks. moment 1000 Nm	020020 1000

## Tilbehør

Reverserbar skralde Type-drivfirkant 2-1/2 tommer	657582 2-1/2
Indstiksskralde Drivfirkant 2-1/2 tommer	657620 2-1/2
Indstiksskralde Type-drivfirkant 2-1/2 tommer	657630 2-1/2
Indstiksskralde Type-drivfirkant 2-3/4 tommer	657630 2-3/4
Indstiksskraldemed uddriver. Type-drivfirkant 2-1/2 tommer	657580 2-1/2