

**Momentnøgle uden skala, Maks. moment: 50Nm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	657352 50
GTIN	4045197804181
Artikelklasse	62E

Beskrivelse**Udførelse:**

Enarmet momentnøgle uden indstillingskala. Indstilling af nøglen via momentnøgletester. Fastmonteret skralde med forankret gennemføringsfirkant til **højre- og venstrespænding**.

Funktion:

Når den indstillede værdi nås, udløses et signal, der kan høres og mærkes, og nøglen er omgående klar til brug igen.

Anvendelse:

Til kontrolleret tilspænding af skruer osv. efter forudindstillet moment ved seriearbejde.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Nøjagtighed:

$\pm 3 \%$ af den indstillede værdi.

Anvendelsesdata:**Forklaring til tegningen og formlen:**

l_1 = armlængde uden indstiksværktøj

l_2 = justeret centermål på momentnøglen

l_3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål

l_4 = indstiksværktøjets centermål

L = værktøjets samlede længde

T_1 = drejningsmoment, der skal indstilles

T_2 = det foreskrevne drejningsmoment

Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivelse

Tilspændingsretning	Højre- og venstrespænding
Drivfirkant	3/8 tommer
Vægt	1000 g
Maks. moment	50 Nm
Målenøjagtighed, moment	±3 %
Momentområde	10 - 50 Nm
Udløsningsprincip	mekanisk kortvejsudløsning
Reverserbar aflæsning	Nm
Tilslutningsform	Drivfirkant (skralde)
Justeringsmulighed udløsningsværdi	forudindstillet
Målemetode	Moment
Indstilling af udløsningsværdi	uden indstillingsskala (kræver testapparat)
Feedback	udløsning
Norm	DIN EN ISO 6789
Samlet længde L	328 mm
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [L ₃]	209 mm
Kalibrering	O6
Kalibrering	O7
Data, kan logges	nej
Udløsningsindikering	akustisk
Udløsningsindikering	akustisk
Måleværktøj	Mekanisk
Produkttype	Momentnøgle

Services

DAkS-kalibreringMomentnøgle Maks. moment 1000 Nm	020020 1000
IndstillingMomentnøgle uden skala Type SET	020080 SET
Kalibrering og indstillingMomentnøgle uden skala Maks. moment 400 Nm	020090 400

DAkS-kalibrering og indstilling
Momentnøgle uden skala
Maks. moment 1000 Nm

020190 1000

Tilbehør

Elektronisk momentnøgletester
"ProTest" Maks. moment 60
Nm

654460 60

Reservedelssortiment til skralder
Drivfirkant 3/8 tommer

657271 3/8