

**Momentnøgle uden skala, Maks. moment: 200Nm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	657352 200
GTIN	4045197804204
Artikelklasse	62E

Beskrivelse**Udførelse:**

Enarmet momentnøgle uden indstillingskala. Indstilling af nøglen via momentnøgletester. Fastmonteret skralde med forankret gennemføringsfirkant til **højre- og venstrespænding**.

Funktion:

Når den indstillede værdi nås, udløses et signal, der kan høres og mærkes, og nøglen er omgående klar til brug igen.

Anvendelse:

Til kontrolleret tilspænding af skruer osv. efter forudindstillet moment ved seriearbejde.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Nøjagtighed:

$\pm 3 \%$ af den indstillede værdi.

Anvendelsesdata:**Forklaring til tegningen og formlen:**

l_1 = armlængde uden indstiksværktøj

l_2 = justeret centermål på momentnøglen

l_3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål

l_4 = indstiksværktøjets centermål

L = værktøjets samlede længde

T_1 = drejningsmoment, der skal indstilles

T_2 = det foreskrevne drejningsmoment

Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivelse

Drivfirkant	1/2 tommer
Maks. moment	200 Nm
Tilspændingsretning	Højre- og venstrespænding
Vægt	1200 g
Målenøjagtighed, moment	±3 %
Momentområde	40 - 200 Nm
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [L ₃]	335 mm
Indstilling af udløsningsværdi	uden indstillingskala (kræver testapparat)
Justeringsmulighed udløsningsværdi	forudindstillet
Norm	DIN EN ISO 6789
Tilslutningsform	Drivfirkant (skralde)
Feedback	udløsning
Reverserbar aflæsning	Nm
Samlet længde L	459 mm
Udløsningsprincip	mekanisk kortvejsudløsning
Målemetode	Moment
Kalibrering	O6
Kalibrering	O7
Data, kan logges	nej
Måleværktøj	Mekanisk
Udløsningsindikering	akustisk
Udløsningsindikering	akustisk
Produkttype	Momentnøgle

Services

Kalibrering og indstilling Momentnøgle uden skala Maks. moment 400 Nm	020090 400
DAkS-kalibrering Momentnøgle Maks. moment 1000 Nm	020020 1000
Indstilling Momentnøgle uden skala Type SET	020080 SET

DAkS-kalibrering og indstilling
Momentnøgle uden skala
Maks. moment 1000 Nm

020190 1000

Tilbehør

Elektronisk momentnøgletester
"ProTest" Maks. moment
400 Nm

654460 400

Reservedelssortiment til skralder
Drivfirkant 1/2 tommer

657271 1/2