



Momentnøgle uden skala, Maks. moment: 300Nm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	657352 300
GTIN	4045197804211
Artikelklasse	62E

Beskrivelse

Udførelse:

Enarmet momentnøgle uden indstillingskala. Indstilling af nøglen via momentnøgletester. Fastmonteret skralde med forankret gennemføringsfirkant til **højre- og venstrespænding**.

Funktion:

Når den indstillede værdi nås, udløses et signal, der kan høres og mærkes, og nøglen er omgående klar til brug igen.

Anvendelse:

Til kontrolleret tilspænding af skruer osv. efter forudindstillet moment ved seriearbejde.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Nøjagtighed:

$\pm 3 \%$ af den indstillede værdi.

Anvendelsesdata:

Forklaring til tegningen og formlen:

l_1 = armlængde uden indstiksværktøj

l_2 = justeret centermål på momentnøglen

l_3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål

l_4 = indstiksværktøjets centermål

L = værktøjets samlede længde

T_1 = drejningsmoment, der skal indstilles

T_2 = det foreskrevne drejningsmoment

Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivelse

Drivfirkant	1/2 tommer
Maks. moment	300 Nm
Tilspændingsretning	Højre- og venstrespænding
Målenøjagtighed, moment	±3 %
Vægt	1600 g
Momentområde	60 - 300 Nm
Tilslutningsform	Drivfirkant (skralde)
Norm	DIN EN ISO 6789
Indstilling af udløsningsværdi	uden indstillingsskala (kræver testapparat)
Udløsningsprincip	mekanisk kortvejsudløsning
Justeringsmulighed udløsningsværdi	forudindstillet
Målemetode	Moment
Feedback	udløsning
Reverserbar aflæsning	Nm
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [L ₃]	460 mm
Samlet længde L	587 mm
Kalibrering	O6
Kalibrering	O7
Data, kan logges	nej
Måleværktøj	Mekanisk
Udløsningsindikering	akustisk
Udløsningsindikering	akustisk
Produkttype	Momentnøgle

Services

DAkS-kalibreringMomentnøgle Maks. moment 1000 Nm	020020 1000
Kalibrering og indstillingMomentnøgle uden skala Maks. moment 400 Nm	020090 400
IndstillingMomentnøgle uden skala Type SET	020080 SET

DAkS-kalibrering og indstilling
Momentnøgle uden skala
Maks. moment 1000 Nm

020190 1000

Tilbehør

Elektronisk momentnøgletester
"ProTest" Maks. moment
400 Nm

654460 400

Reservedelssortiment til skralder
Drivfirkant 1/2 tommer

657271 1/2