

HOLEX**Momentnøgle uden skala, Maks. moment: 20Nm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	657352 20
GTIN	4045197546012
Artikelklasse	62E

Beskrivelse**Udførelse:**

Enarmet momentnøgle uden indstillingskala. Indstilling af nøglen via momentnøgletester. Med **reverserbar skralde** og fast firkant – kun til højrespænding.

Funktion:

Når den indstillede værdi nås, udløses et signal, der kan høres og mærkes, og nøglen er omgående klar til brug igen.

Anvendelse:

Til kontrolleret tilspænding af skruer osv. efter forudindstillet moment ved seriearbejde.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Nøjagtighed:

± 3 % af den indstillede værdi.

Anvendelsesdata:**Forklaring til tegningen og formlen:**

l_1 = armlængde uden indstiksværktøj

l_2 = justeret centermål på momentnøglen

l_3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål

l_4 = indstiksværktøjets centermål

L = værktøjets samlede længde

T_1 = drejningsmoment, der skal indstilles

T_2 = det foreskrevne drejningsmoment

Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivelse

Målenøjagtighed, moment	±3 %
Vægt	400 g
Drivfirkant	1/4 tommer
Tilspændingsretning	Højrespænding
Maks. moment	20 Nm
Momentområde	4 - 20 Nm
Justeringsmulighed udløsningsværdi	forudindstillet
Feedback	udløsning
Samlet længde L	232 mm
Reverserbar aflæsning	Nm
Indstilling af udløsningsværdi	uden indstillingsskala (kræver testapparat)
Tilslutningsform	Drivfirkant (skralde)
Norm	DIN EN ISO 6789
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [L ₃]	166 mm
Udløsningsprincip	mekanisk kortvejsudløsning
Målemetode	Moment
Kalibrering	O6
Kalibrering	O7
Data, kan logges	nej
Udløsningsindikering	akustisk
Udløsningsindikering	akustisk
Måleværktøj	Mekanisk
Produkttype	Momentnøgle

Services

DAkS-kalibreringMomentnøgle Maks. moment 1000 Nm	020020 1000
Kalibrering og indstillingMomentnøgle uden skala Maks. moment 400 Nm	020090 400
IndstillingMomentnøgle uden skala Type SET	020080 SET

DAkS-kalibrering og indstilling Momentnøgle uden skala
Maks. moment 1000 Nm

020190 1000

Tilbehør

Elektronisk momentnøgletester "ProTest" Maks. moment 60
Nm

654460 60

Reservedelssortiment til skralder Drivfirkant 1/4 tommer

657271 1/4

Momenttestapparat til momentnøgler „Smarttjek“ Maks.
moment 10 Nm

654650 10