



Momentnøgle med skralde, Maks. moment: 20Nm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	657272 20
GTIN	4045197439420
Artikelklasse	62E

Beskrivelse

Udførelse:

Robust enarmet momentnøgle, indstillelig via mikrometerskala, med sikring mod utilsigtet forskydning.

Fast monteret skralde til montering af toppe.

Måleenheder: Nm, lbfft. Med **reverserbar skralde** og fast firkant – **kun til højrespænding.**

Funktion:

Når det indstillede moment nås, udløses et synligt og hørbart signal, og nøglen er omgående klar til brug igen.

Anvendelse:

Til små til mellemstore serier.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Nøjagtighed:

± 3 % af den viste værdi.

Anvendelsesdata:

Forklaring til tegningen og formlen:

l_1 = armlængde uden indstiksværktøj

l_2 = justeret centermål på momentnøglen

l_3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål

l_4 = indstiksværktøjets centermål

L = værktøjets samlede længde

T_1 = drejningsmoment, der skal indstilles

T_2 = det foreskrevne drejningsmoment

Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivelse

Maks. moment	20 Nm
Tilspændingsretning	Højrespænding
Display	analog
Vægt	400 g
Drivfirkant	1/4 tommer
Skalainddeling 1 delstreg =	0,1 Nm
Målenøjagtighed, moment	±3 %
Momentområde	4 - 20 Nm
Feedback	udløsning
Indstilling af udløsningsværdi	med indstillingskala
Reverserbar aflæsning	Nm
Reverserbar aflæsning	lbfft
Norm	DIN EN ISO 6789
Målemetode	Moment
Justeringsmulighed udløsningsværdi	justerbar
Samlet længde L	232 mm
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [L ₃]	166 mm
Tilslutningsform	Drivfirkant (skralde)
Udløsningsprincip	mekanisk kortvejsudløsning
Kalibrering	O1
Testprotokol	Producentens testrapport
Data, kan logges	nej
Udløsningsindikering	akustisk
Udløsningsindikering	akustisk
Måleværktøj	Mekanisk
Produkttype	Momentnøgle

Services

DAkS-kalibreringMomentnøgle Maks. moment 1000 Nm	020020 1000
KalibreringMomentnøgle Maks. moment 400 Nm	020010 400

Tilbehør

Reservedelssortiment til skralder Drivfirkant 1/4 tommer	657271 1/4
--	------------