



Momentnøgle basisenhed uden indsatsværktøj, Maks. moment: 20Nm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	657277 20
GTIN	4045197542489
Artikelklasse	62E

Beskrivelse

Udførelse:

Robust enarmet momentnøgle, indstillelig via mikrometerskala, med sikring mod utilsigtet forskydning.

Basisenhed med indstiksfirkant (uden indstiksværktøj). Passende indstiksværktøj nr. 657582 – 657950.

Måleenheder: Nm, lbfft.

Funktion:

Når det indstillede moment nås, udløses et synligt og hørbart signal, og nøglen er omgående klar til brug igen.

Anvendelse:

Til små til mellemstore serier.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Nøjagtighed:

± 3 % af den viste værdi.

Anvendelsesdata:

Forklaring til tegningen og formlen:

l_1 = armlængde uden indstiksværktøj

l_2 = justeret centermål på momentnøglen

l_3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål

l_4 = indstiksværktøjets centermål

L = værktøjets samlede længde

T_1 = drejningsmoment, der skal indstilles

T_2 = det foreskrevne drejningsmoment

Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivelse

Målenøjagtighed, moment	±3 %
Værktøj, kan udskiftes	Indstiksværktøj
Display	analog
Maks. moment	20 Nm
Vægt	400 g
Skalainddeling 1 delstreg =	0,1 Nm
Tilspændingsretning	Højre- og venstrespænding
Holder til indstiksværktøj	9×12 mm
Momentområde	4 - 20 Nm
Armlængde uden indstiksværktøj [L ₁]	153 mm
Målemetode	Moment
Tilslutningsform	til indstiksværktøj (firkantsholder)
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [L ₃]	184,8 mm
Justeret centermål ved momentnøgle [L ₂]	31,8 mm
Justeringsmulighed udløsningsværdi	justerbar
Indstilling af udløsningsværdi	med indstillingsskala
Samlet længde L	215 mm
Feedback	udløsning
Udløsningsprincip	mekanisk kortvejsudløsning
Reverserbar aflæsning	Nm
Reverserbar aflæsning	lbfft
Norm	DIN EN ISO 6789
Kalibrering	O1
Testprotokol	Producentens testrapport
Data, kan logges	nej
Måleværktøj	Mekanisk
Udløsningsindikering	akustisk
Udløsningsindikering	akustisk

Produkttype	Momentnøgle
-------------	-------------

Services

KalibreringMomentnøgle Maks. moment 400 Nm	020010 400
DAkS-kalibreringMomentnøgle Maks. moment 1000 Nm	020020 1000

Tilbehør

Indstiksskralde Type-drivfirkant 1-1/4 tommer	657630 1-1/4
Indstiksskralde Type-drivfirkant 1-3/8 tommer	657630 1-3/8
Reverserbar skralde Type-drivfirkant 1-1/2 tommer	657582 1-1/2
Reverserbar skralde Type-drivfirkant 1-3/8 tommer	657582 1-3/8
Indstiksskralde Type-drivfirkant 1-1/2 tommer	657630 1-1/2
Reverserbar skralde Type-drivfirkant 1-1/4 tommer	657582 1-1/4