

Garant**Konusforsænker, HB740, Ø D: 10,4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	210410 10,4
GTIN	4045197804266
Artikelklasse	21M

Teknisk beskrivelse

Antal skær Z	3
mindste forsænker-Ø, til boring fra	2,5 mm
Forsæknings-Ø	10,4 mm
til cylinderhoved-DIN-skruer	M5
Hovedlængde L	16 mm
Tilspænding f i stål < 900 N/mm ²	0,05 mm
Skærlængde	7,1 mm
Skaft-Ø	7,2 mm
Serie	TopCut
Holderstørrelse	10 mm
Belægning	TiAlN
Type	HB740
Skæremateriale	HM
Konusforsænkerspidsvinkel	90
Norm	Fabriksstandard

Skalainndeling for forsænkarskær	ulige
Indvendig køling	nej
Skaft	GARANT TopCut
Produkttype	Skæreforsats til forsænkning

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	80 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	80 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	60 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	65 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	60 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	50 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	40 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	10 m/min	P
Stål < 55 HRC	betinget egnet	12 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	egnet	25 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	20 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	egnet	15 m/min	S
GG (G)	egnet	35 m/min	K
CuZn	egnet	70 m/min	N
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	egnet		
Luft	betinget egnet		