

Garant**Konusforsænker, HB740, Ø D: 20,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	210410 20,5
GTIN	4045197804280
Artikelklasse	21M

Teknisk beskrivelse

Antal skær Z	3
til cylinderhoved-DIN-skruer	M10
mindste forsænker-Ø, til boring fra	3,5 mm
Hovedlængde L	28 mm
Forsæknings-Ø	20,5 mm
Tilspænding f i stål < 900 N/mm ²	0,1 mm
Skærlængde	12,5 mm
Skaft-Ø	11,2 mm
Serie	TopCut
Holderstørrelse	16 mm
Belægning	TiAlN
Type	HB740
Skæremateriale	HM
Konusforsækningspidsvinkel	90
Norm	Fabriksstandard

Skalainndeling for forsænkingskær	ulige
Indvendig køling	nej
Skaft	GARANT TopCut
Produkttype	Skæreforsats til forsænkning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	80 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	80 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	60 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	65 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	60 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	50 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	40 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	10 m/min	P
Stål < 55 HRC	betinget egnet	12 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	egnet	25 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	20 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	egnet	15 m/min	S
GG (G)	egnet	35 m/min	K
CuZn	egnet	70 m/min	N
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	egnet		
Luft	betinget egnet		