

**Garant****Konusforsænker, HB740, Ø D: 25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	210410 25
GTIN	4045197804297
Artikelklasse	21M

**Teknisk beskrivelse**

mindste forsænker-Ø, til boring fra	3,8 mm
til cylinderhoved-DIN-skruer	M12
Antal skær Z	3
Forsæknings-Ø	25 mm
Hovedlængde L	28 mm
Tilspænding f i stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,12 mm
Skærlængde	15 mm
Skaft-Ø	11,2 mm
Serie	TopCut
Holderstørrelse	16 mm
Belægning	TiAlN
Type	HB740
Skæremateriale	HM
Konusforsækningspidsvinkel	90
Norm	Fabriksstandard

Skalainndeling for forsænkarskær	ulige
Indvendig køling	nej
Skaft	GARANT TopCut
Produkttype	Skæreforsats til forsænkning

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	80 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	80 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	60 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	65 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	60 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	50 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	egnet	40 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet	10 m/min	P
Stål < 55 HRC	betinget egnet	12 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	25 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	20 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	egnet	15 m/min	S
GG (G)	egnet	35 m/min	K
CuZn	egnet	70 m/min	N
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	egnet		
Luft	betinget egnet		