

BMI**Båndmål Vario nøjagtighed 1, Båndlængde: 5m****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret

462090 5

GTIN

4007368112242

Artikelklasse

46M

Beskrivelse**Udførelse:**

Et ekstra let og handy båndmål til professionel brug. Hus af glasfiberforstærket polyamid. **Med båndspærre og automatisk båndreturløb.** Glidelejer af specialmaterialet TRIBOCOMP® med Teflon giver et **blødt glid** og usædvanligt let løb. Innovativ dæmper af specialgummi optager returstedets energi og skåner håndledet. En speciel klar lak beskytter båndet effektivt mod slitage. **Antirefleksegenskaberne** gør aflæsningen let under alle lysforhold.

Teknisk beskrivelse

Kabinet, bredde

26 mm

Båndlængde

5 m

Kabinet, længde

75 mm

Båndbredde

16 mm

Kabinet, højde

70 mm

Norm

EG I

Kalibrering

G1

Produkttype

Båndmål

Services

KalibreringBåndmål Maks. længde 5 m

026240 5