

Garant**Elektronisk momentnøgle med digitalt skalamåleur, Maks. moment: 50Nm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	655550 50
GTIN	4045197804327
Artikelklasse	61E

Beskrivelse**Udførelse:**

Ultrapræcis, elektronisk momentnøgle med digitalt skalamåleur. Korpus i stål, matforkromet, fast reverserbar skralde med uddriver. Digital visning af Nm-værdi og akku-visning. En betjeningsknap til tænding og nulstilling, automatisk slukning efter 2 minutter.

Måleenhed: Nm, lbfft.

- **Reverserbar skraldenøgle med uddriver.**
- **Display med batterivisning.**
- **En tast til On / Reset.**
- **Mini-USB-port til opladning.**
- **Ergonomisk udformet greb.**

2,8 tommer TFT-display med dobbeltskala (Nm-lbfft).

Funktion:

Aflæsning af den opnåede værdier under arbejdet på måleturet, idet den endelige værdi fastholdes til efterfølgende aflæsning.

Visning: Peak (højeste værdi) og Track (medløbende).

Anvendelse:

Til kontrolleret enkelttilspænding af skruer samt til kontrolmålinger.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Nøjagtighed:

Med uret $\pm 2\%$, mod uret $\pm 3\%$.

Anvendelsesdata:**Forklaring til tegningen og formlen:**

l_1 = armlængde uden indstiksværktøj

l_2 = justeret centermål på momentnøglen

l_3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål

l_4 = indstiksværktøjets centermål

L = værktøjets samlede længde

T_1 = drejningsmoment, der skal indstilles

T_2 = det foreskrevne drejningsmoment

Leveringsomfang:

Mini-USB-ladekabel til TFT-display. Inklusive stabil kunststofkuffert

Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivelse

Målenøjagtighed, moment	±2 %
Målenøjagtighed, moment	±3 %
Drivfirkant	3/8 tommer
Opløsning	0,01 Nm
Vægt	860 g
Maks. moment	50 Nm
Momentområde	10 - 50 Nm
Momentområde	8 - 37 lbfft
Displaydiagonal	2,8 tommer
Antal medfølgende batterier	1
Feedback	visning
Indstilling af udløsningsværdi	Slæbeviser
Samlet længde L	388 mm
Målemetode	Moment
Tilslutningsform	Drivfirkant (skraldenøgle)
Justeringsmulighed udløsningsværdi	ikke justérbar
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [L ₃]	307 mm
Reverserbar aflæsning	Nm
Display	digital
Norm	DIN EN ISO 6789
Kalibrering	O3
Tilspændingsretning	Højre- og venstrespænding

Testprotokol	Producentens testrapport
Data, kan logges	nej
Måleværktøj	elektronisk
Batteritype	LR3
Energiforsyning	Batteridrevet
Produkttype	Momentnøgle

Services

KalibreringMomentnøgle på begge sider Maks. moment 400/2 Nm	020030 400/2
DAkS-kalibreringMomentnøgle på begge sider Maks. moment 1000/2 Nm	020040 1000/2

Tilbehør

Coin-Driver Klingelængde 45 mm	664310 45
Reservedelssortiment til skralder Drivfirkant 3/8-50 tommer	655556 3/8-50
Coin-Driver kort Klingelængde 45 mm	664311 45