

ALLURIS

Momentkontrol- og kalibreringsapparat, Maks. moment: 50 N·m**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	654395 50
GTIN	4260244681267
Artikelklasse	47E

Beskrivelse**Udførelse:**

Kompakt måleapparat til **stand-alone-drift** med egen energiforsyning via solcelle eller **til indbygning i et kalibreringsanlæg** (på forespørgsel).

Fordel:

Hurtig kontrol af manuelle og motordrevne momentskruetrækkere med grænseværdiovervågning, datahukommelse og USB-interface. **Kalibrering af manuelt betjente skrue- og momentværktøjer iht. DIN EN ISO 6789** (i forbindelse med et kalibreringsanlæg), inkl. kalibreringssoftware til udarbejdelse af et komplet kalibreringscertifikat. Forudsætning for udarbejdelse af et kalibreringscertifikat er, at det anvendte testapparat selv har et gyldig kalibreringscertifikat, der opbevares i apparatet. Registreringen af et opdateret kalibreringscertifikat i apparatets system sker via producenten.

Anvendelse:

Universalapparat til måling af små til mellemstore momenter og mulighed for vha. softwaren selv at udarbejde en kalibreringsskinne i overensstemmelse med standarden.

Bemærk:**Egner sig ikke til slagnøgler!**

Mulighed for DAkKS-kalibreringsattest.

Kalibrering: Pris på forespørgsel

Målenøjagtighed, moment: $\pm 0,5\%$

Opløsning: 0,05 N·m

Måleområde: 5 - 50 N·m

Displayenhed, bredde: 147 mm

Displayenhed, højde: 79 mm
Displayenhed, dybde: 280 mm
Vægt: 5 kg

Teknisk beskrivelse

Displayenhed, bredde	147 mm
Sekskanholder	5/16, 1/4 og 5/32 tommer
Måleområde	5 - 50 N·m
Displayenhed, dybde	280 mm
Firkantholder	3/8 tommer
Firkantholder	1/4 tommer
Maks. moment	50 N·m
Displayenhed, højde	79 mm
Vægt	5 kg
Opløsning	0,05 N·m
Målenøjagtighed, moment	±0,5 %
Tilspændingsretning	Højre- og venstrespænding
Norm	DIN EN ISO 6789
Interface	USB-interface
Kalibrering	Pris på forespørgsel

Services

Kalibrering Momenttestapparat / -føler Maks. moment 400/2 Nm	018860 400/2
DAkKS-kalibrering Momenttestapparat / -føler Maks. moment 1000/2 Nm	018840 1000/2