



Momentnøgle QuickSelect med indstillingssikring, uden indstiksværktøj, Maks. moment: 50Nm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	657099 50
GTIN	4018754269433
Artikelklasse	63A

Beskrivelse

Udførelse:

Stabil, kompakt, enarmet momentnøgle; kan forudindstilles efter skala og er selvudløsende. Samme nøjagtighed også efter tusindvis af tilspændinger, da der er brugt materiale af høj kvalitet til alle sliddele, og da den bøjelige stang kun belastes kortvarigt ved brug. Hus og greb i stabilt rektangulært rør. Justerbare skalaer. **Venstrespænding ved at vende indstiksværktøjet om.**

Uden indsatsværktøj (grundmodel); passende indstiksværktøj nr. 657582 – 657950.

Måleenheder: Nm, lbfft.

Fordel:

Forhåndsindstilling efter skala, kan sikres imod yderligere indstilling med aftagelig indstillingsknap. Det er muligt at sikre nøglen imod manipulation med den medfølgende låseskrue og mærkat.

Funktion:

Når den indstillede værdi nås, udløses et signal, der kan høres og mærkes, og nøglen er omgående klar til brug igen.

Anvendelse:

Da momentet hurtigt kan ændres, er nøglen ideel til reparationer og mindre serier.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Anvendelsesdata:

Forklaring til tegningen og formlen:

l_1 = armlængde uden indstiksværktøj

l_2 = justeret centermål på momentnøglen

l_3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål

l_4 = indstiksværktøjets centermål

L = værktøjets samlede længde

T_1 = drejningsmoment, der skal indstilles

T_2 = det foreskrevne drejningsmoment

Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivelse

Skalainddeling 1 delstreg =	0,25 Nm
Vægt	831 g
Værktøj, kan udskiftes	Indstiksværktøj
Maks. moment	50 Nm
Holder til indstiksværktøj	9×12 mm
Tilspændingsretning	Højre- og venstrespænding
Målenøjagtighed, moment	±3 %
Display	analog
Momentområde	10 - 50 Nm
Momentområde	7 - 37 lbfft
Norm	DIN EN ISO 6789
Justeringsmulighed udløsningsværdi	justerbar
Målemetode	Moment
Justeret centermål ved momentnøgle [L ₂]	17,5 mm
Reverserbar aflæsning	Nm
Reverserbar aflæsning	lbfft
Indstilling af udløsningsværdi	med indstillingsskala
Tilslutningsform	til indstiksværktøj (firkantsholder)
Armlængde uden indstiksværktøj [L ₁]	280 mm
Udløsningsprincip	mekanisk kortvejsudløsning
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [L ₃]	297,5 mm
Feedback	udløsning
Samlet længde L	330 mm
Kalibrering	O1
Testprotokol	Producentens testrapport

Data, kan logges	nej
Udløsningsindikering	akustisk
Udløsningsindikering	haptisk
Måleværktøj	Mekanisk
Serie	MANOSKOP® 730Fix
Knækfunktion	nej
Slipperfunktion	nej
QuickRelease/hurtigskiftefunktion	nej
Slæbeviser	nej
Produkttype	Momentnøgle

Services

DAkS-kalibreringMomentnøgle Maks. moment 1000 Nm	020020 1000
KalibreringMomentnøgle Maks. moment 400 Nm	020010 400

Tilbehør

Reverserbar skraldemed uddriver QuickRelease Type-drivfirkant 1-1/2 tommer	657590 1-1/2
Reverserbar skralde Type-drivfirkant 1-1/2 tommer	657600 1-1/2
Reverserbar skralde Type-drivfirkant 1-3/8 tommer	657600 1-3/8
Reverserbar skraldemed uddriver QuickRelease Type-drivfirkant 1-3/8 tommer	657590 1-3/8
Firkantindstiksværktøj Type-drivfirkant 1-1/2 tommer	657700 1-1/2
Firkantindstiksværktøj Type-drivfirkant 1-3/8 tommer	657700 1-3/8
Firkantindstiksværktøj Type-drivfirkant 1-1/4 tommer	657700 1-1/4
Reverserbar skraldemed uddriver QuickRelease Type-drivfirkant 1-1/4 tommer	657590 1-1/4
Reverserbar skralde Type-drivfirkant 1-1/4 tommer	657600 1-1/4