

**HOLEX****Fræsestift Z stål – grov, HM, Type: C0820****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	540740 C0820
GTIN	4045197804792
Artikelklasse	52D

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Den innovative tandgeometri** muliggør **en meget høj spåntagningsydelse** og samtidig **en rolig gang og god manøvredegtighed**. Takket være den optimale spåndannelse (ingen spidse spåner) opnås en høj overfladekvalitet. Skaft-Ø 6 mm.

**Anvendelse:**

Optimeret til bearbejdning af **stål og stålgoods**.

**Teknisk beskrivelse**

Formbeskrivelse	valserund
Fortanding kort betegnelse	Z stål
Samlet længde	64 mm
Form	C0820
Hoved-Ø	8 mm
Skaft-Ø	6 mm

Fortanding, finhedsgrad	grov
Hovedlængde	19 mm
Serie	Fortanding Z stål
Skæremateriale	HM
Produkttype	Fræsestift

### Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
GG (G)	egnet		