



## Fræsestift Z stål – grov, HM, Type: D1009



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	540740 D1009
GTIN	4045197804846
Artikelklasse	52D

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Den innovative tandgeometri muliggør en meget høj spåntagningsydelse og samtidig en rolig gang og god manøvredegytighed. Takket være den optimale spåndannelse (ingen spidse spåner) opnås en høj overfladekvalitet. Skaft-Ø 6 mm.

#### Anvendelse:

Optimeret til bearbejdning af **stål og stålgoods**.

### Teknisk beskrivelse

Hoved-Ø	9,6 mm
Form	D1009
Formbeskrivelse	kugle
Fortanding, finhedsgrad	grov
Samlet længde	54 mm
Skaft-Ø	6 mm
Fortanding kort betegnelse	Z stål
Hovedlængde	8 mm
Serie	Fortanding Z stål
Skæremateriale	HM
Produkttype	Fræsestift

**Brugerdata**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
GG (G)	egnet		