



Fræsestift Z stål – grov, HM, Type: D1210



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	540740 D1210
GTIN	4045197804853
Artikelklasse	52D

Beskrivelse

Udførelse:

Den innovative tandgeometri muliggør en meget høj spåntagningsydelse og samtidig en rolig gang og god manøvrerdygtighed. Takket være den optimale spåndannelse (ingen spidse spåner) opnås en høj overfladekvalitet. Skaft-Ø 6 mm.

Anvendelse:

Optimeret til bearbejdning af **stål og stålgoods**.

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø	6 mm
Hoved-Ø	12,7 mm
Form	D1210
Samlet længde	56 mm
Fortanding kort betegnelse	Z stål
Fortanding, finhedsgrad	grov
Formbeskrivelse	kugle
Hovedlængde	11 mm
Serie	Fortanding Z stål
Skæremateriale	HM
Produkttype	Fræsestift

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
GG (G)	egnet		