



Fræsestift Z stål – grov, HM, Type: G0618



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 540740 G0618 |
| GTIN | 4045197804907 |
| Artikelklasse | 52D |

Beskrivelse

Udførelse:

Den innovative tandgeometri muliggør en meget høj spåntagningsydelse og samtidig en rolig gang og god manøvredegtighed. Takket være den optimale spåndannelse (ingen spidse spåner) opnås en høj overfladekvalitet. Skaft-Ø 6 mm.

Anvendelse:

Optimeret til bearbejdning af **stål og stålgoods**.

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------------|--------------|
| Samlet længde | 50 mm |
| Hoved-Ø | 6 mm |
| Fortanding kort betegnelse | Z stål |
| Form | G0618 |
| Fortanding, finhedsgrad | grov |
| Formbeskrivelse | spidsbøjning |

| | |
|----------------|-------------------|
| Skaft-Ø | 6 mm |
| Hovedlængde | 20 mm |
| Serie | Fortanding Z stål |
| Skæremateriale | HM |
| Produkttype | Fræsestift |

Brugerdata

| | Egnet til | V _c | ISO-kode |
|-------------------------------|-----------|----------------|----------|
| Stål < 900 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 1400 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 55 HRC | egnet | | |
| Stål < 60 HRC | egnet | | |
| Stål < 67 HRC | egnet | | |
| GG (G) | egnet | | |