

HOLEX**Fræsestift Z stål – grov, HM, Type: G1020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	540740 G1020
GTIN	4045197804914
Artikelklasse	52D

Beskrivelse**Udførelse:**

Den innovative tandgeometri muliggør **en meget høj spåntagningsydelse** og samtidig **en rolig gang og god manøvredegtighed**. Takket være den optimale spåndannelse (ingen spidse spåner) opnås en høj overfladekvalitet. Skaft-Ø 6 mm.

Anvendelse:

Optimeret til bearbejdning af **stål og stålgoods**.

Teknisk beskrivelse

Fortanding kort betegnelse	Z stål
Hoved-Ø	9,6 mm
Skaft-Ø	6 mm
Fortanding, finhedsgrad	grov
Form	G1020
Formbeskrivelse	spidsbøjning

Samlet længde	64 mm
Hovedlængde	19 mm
Serie	Fortanding Z stål
Skæremateriale	HM
Produkttype	Fræsestift

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
GG (G)	egnet		