

HOLEX**Fræsestift Z stål – grov, HM, Type: G1225****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	540740 G1225
GTIN	4045197804921
Artikelklasse	52D

Beskrivelse**Udførelse:**

Den innovative tandgeometri muliggør en meget høj spåntagningsydelse og samtidig en rolig gang og god manøvredegtighed. Takket være den optimale spåndannelse (ingen spidse spåner) opnås en høj overfladekvalitet. Skaft-Ø 6 mm.

Anvendelse:

Optimeret til bearbejdning af **stål og stålgoods**.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde	70 mm
Formbeskrivelse	spidsbøjning
Fortanding, finhedsgrad	grov
Form	G1225
Hoved-Ø	12,7 mm
Fortanding kort betegnelse	Z stål

Skaft-Ø	6 mm
Hovedlængde	25 mm
Serie	Fortanding Z stål
Skæremateriale	HM
Produkttype	Fræsestift

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
GG (G)	egnet		