

**HOLEX****Fræsestift Z stål – grov, HM, Type: L1230****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	540740 L1230
GTIN	4045197804945
Artikelklasse	52D

**Beskrivelse****Udførelse:**

Den innovative tandgeometri muliggør en meget høj spåntagningsydelse og samtidig en rolig gang og god manøvrerdygtighed. Takket være den optimale spåndannelse (ingen spidse spåner) opnås en høj overfladekvalitet. Skaft-Ø 6 mm.

**Anvendelse:**

Optimeret til bearbejdning af **stål og stålgoods**.

**Teknisk beskrivelse**

Skaft-Ø	6 mm
Fortanding kort betegnelse	Z stål
Fortanding, finhedsgrad	grov
Hoved-Ø	13,2 mm
Samlet længde	77 mm
Formbeskrivelse	rundkegle

Form	L1230
Hovedlængde	32 mm
Serie	Fortanding Z stål
Skæremateriale	HM
Produkttype	Fræsestift

### Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
GG (G)	egnet		