

Garant**Minifræsestift Z9 – meget grov (ikke-jernholdig/alu), HM, Type: C0313****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	546908 C0313
GTIN	4045197804976
Artikelklasse	51D

Beskrivelse**Udførelse:**

GARANT-fræsestifter fremstilles på de nyeste CNC-maskiner af højtydende hårdmetaltyper med stor sejhed og høj skærkantstabilitet. Skaftet består af stål, når hoveddiametere er større en skaftdiametere - ellers af hårdmetal.

HM-mini-fræsestifter med skaft-Ø 3 mm.

Anvendelse:

Egner sig til stort set alle materialer både ved manuel brug og brug i industrirobotter. Til afgratning, kantbrækning, afpudsning og bearbejdning af svejdesømme samt overflader.

Teknisk beskrivelse

Form	C0313
Samlet længde	40 mm
Formbeskrivelse	valserund
Skaft-Ø	3 mm
Fortanding, finhedsgrad	meget grov (ikke-jernholdig/alu)

Fortanding kort betegnelse	Z9
Hoved-Ø	3 mm
Hovedlængde	13 mm
Serie	Fortanding Z9
Skæremateriale	HM
Produkttype	Fræsestift

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	betinget egnet		