

Garant**Setting Bench SB 1, Type: 600****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	439900 600
GTIN	4062406206017
Artikelklasse	41R

Beskrivelse**Udførelse:**

Enkel og brugervenlig vandret indstillingsapparat med værkstedsegnet touchscreen til indstilling af indvendige og udvendige måleapparater. Apparatet har en førsteklasses finish og en massiv granitbasis samt højpræcise føringer. Den højpræcise motorstyring regulerer de indstillede referenceværdier også ved anvendelse af forskellige målekrafter i realtid. Software på flere sprog. USB-interfaces til printer og scanner.

Funktion:

- **Mulighed for indtastning af indvendige og udvendige mål i millimeter og tommer.**
- **Integreret toleranceberegner med hurtigt valg af min.-, maks.-, og middelværdier.**
- **Hukommelse af favoritter til gentagen indstilling af måleudstyr.**
- **Historikken (forløbet) gemmes og kan altid åbnes.**

Leveringsomfang:

Inklusive strømforsyning, støvbeskyttelseshylster, fabrikskalibrering, driftsvejledning, transportholdere.

Specialtilbehør:

Adapter nr. 439910; 439912; 439915; 439916, printer nr. 085505, 2D-stregkodescanner nr. 439930 str. 1950GHD, multistikkontaktliste nr. 081163; 081179.

Bemærk:

Grænseværdi for måleafvigelsen (MPE) iht. VDI/VDE/DGQ/DKD 2618 blad 17.2. Tilladte omgivelsesbetingelser 20 °C ±3 K målt med kalibrerede normaler eller normale måleanordninger under anvendelse af den integrerede temperaturkompensation.

Teknisk beskrivelse

Vægt	140 kg
Netspænding	100 - 240 V
Interface	USB-interface
Højde	596 mm
Udgangsspænding	24V, 5A
Grundplade dybde	320 mm
Gentagelsespræcision (2 σ)	1 μ m
Grundpladens længde	1140 mm
Udvendigt måleområde	40,1 - 655 mm
Indvendigt måleområde	1 - 615 mm
Netfrekvens	50 - 60 Hz
Nøjagtighed	1,5 + L(mm)/300 μ m
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Effektforbrug	150 W
Testprotokol	Producentens testrapport
Aflæsning	0,001 mm
Strømforsyning	100 – 240 V
Displaystørrelse	10 tommer
Displaytype	TFT-touchscreen
Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Kalibreringsapparat

Tilbehør

Multistikkontaktliste med overspændingsbeskyttelse Antal stikkontakter	081163
Adapter indvendige monteringsflader1 stk. Type INSIDE	439912 INSIDE
Adapter til 2-punkts boremåleapparater1 stk. Type 90-300	439914 90-300

Etiketteprinter LabelWriter Type LW450	085505 LW450
Adapter udvendige monteringsflader1 stk. Type OUTSIDE	439910 OUTSIDE
Adapter til 2-punkts boremåleapparater1 stk. Type 35-90	439914 35-90
Håndscanner 2D Type 1950GHD	439930 1950GHD
Adaptersæt til universalmålere Type UNIVERSAL	439916 UNIVERSAL