



LED-håndprojektør Spotlight, Type: HS5R



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081464 HS5R
GTIN	4013674139828
Artikelklasse	04B

Beskrivelse

Udførelse:

LED-håndprojektør af ABS-kunststof med integreret akku og tre lysfunktioner giver optimal belysning af arbejdsområdet.

- **Inklusive holdemagnet til fiksering på metalliske genstande.**
- **Kan anvendes som advarselslys ved anbringelse på en farvefilterskive.**
- **Brændetid på 2 til 9,5 timer alt efter den indstillede lysintensitet.**

Funktion:

IP20: Der er beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer med $\varnothing < 12$ mm, men berøring skal undgås, og desuden er der ingen beskyttelse mod vand.

Leveringsomfang:

Lampe, ladestation med vægbeslag, USB-kabel, farvefilterskive, betjeningsvejledning.

Teknisk beskrivelse

Lysnet, trin 2	105 lm
Brændetid	2 h
Batterispænding	3,7 V
Akku-kapacitet	2,6 Ah
Antal medfølgende akkuer	1
Beskyttelsesklasse IP	IP 20

Batteritype	Lithium-ion
Lysnet	420 lm
Energiforsyning	Batteridrevet
Lyskilde	LED-modul
Svingeområde	90 grader
Lysvarighed, trin 2	9,5 h
ATEX-zone	Ingen
Produkttype	Arbejdslygte