

LOCTITE**Fladetætningsmiddel, 25 ml, Type: 518****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	083338 518
GTIN	4058093019474
Artikelklasse	04L

Beskrivelse**Udførelse:**

Tætningsmidlerne erstatter pakgarn, tætningslister og pasta, er resistente over for gas, væsker, luft, vand, olie, kulbrinter og mange kemiske produkter. En **komplet overfladekontakt** sikrer **100% tæthed**. Tilbagedrejning eller ændring af position kan til enhver tid foretages med almindeligt værktøj under monteringen før hærdning. Tætningsmiddelrester tilstopper ikke filtre og ventiler.

Halvfleksibel, middelfast overfladetætningsprodukt til anvendelse på vridningsstabile støbegods-, aluminiums- og stålflanger. Kan afdække spalter på op til 0,25 mm og opretter en fleksibel, kemikaliebestandig og modstandsdygtig tætning. Forbindelserne kan nemt løsnes også efter længere anvendelse.

- **Højere styrke på snavsede overflader**
- **Forbedret fleksibilitet og adhæsion**
- **Forbedret tætningseffekt**
- **Afdækning af større spalter**
- **Høj ydelse på inaktive metaloverflader uden aktivator**

Anvendelse:

Mellemløst, universelt anvendelig fladetætning – fremragende tolerance for urenheder. Ideel til stål-, støbe- og aluminiumsflanger.

Bemærk:

Rengør overflader med universalrengøringsmiddel nr. 083391 og nr. 083392 før påføring af tætningsmiddel.

Teknisk beskrivelse

Funktionsstyrke efter	0,25 h
-----------------------	--------

Mærkning af farlige stoffer	GHS07: Udråbstegn
Producentbetegnelse	LOCTITE 518
Egenskab	oliebestandigt
Egenskab	fluorescerende under UV-lys
Egenskab	vandbestandig
Egenskab	glykolbestandig
Egenskab	fluorescerende under UV-lys
Lagertemperatur	8 - 21 °C
Kemisk basis	Dimethakrylatester
egnet til materiale	Stål
egnet til materiale	Aluminium
Flammepunkt	100 °C
egnet til anvendelsesområde	Fladetætning
Holdbarhed fra fremstillingsdato	24 måned
Dynamisk viskositet	750000 - 1000000 mPas
Påfyldningsmængde	25 ml
Temperaturanvendelsesområde	-55 - 150 °C
Form	flydende
Håndfasthed efter	1 min
Farve	rød
Maks. spaltemål	0,25 mm
Styrkeklasse	Mellemfast
Tæthed	1,1 g/cm ³
Produktnavnsegenskab	25 ml
Produkttype	Tætningsmiddel