



Trykluftligesliber, spændetangs-Ø 6 mm, Type: 3550-180



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	079453 3550-180
GTIN	015451785260
Artikelklasse	03R

Beskrivelse

Udførelse:

Trykluft-ligesliber med en udgangseffekt på 1050 W og et maksimalt omdrejningstal på **18000 o/min.**

Spændetangs-Ø 6 mm. Kort udførelse.

Teknisk beskrivelse

Vægt	1,2 kg
Maks. vibration iht. EN	<2,5 m/s ²
Maks. luftbehov	1560 l/min
Udgangseffekt	1050 W
Arbejdsstøj	81 dB(A)
Længde	248 mm
Producentbetegnelse	3550-180
maks. omdrejningstal	18000 min ⁻¹
Tryklufttilslutning	1/4 tommer
Tilslutningsgevind	NPT
Produkttype	Ligesliber

