



Momentnøgle, fuldisoleret med vendbar firkant, Maks. moment: 10Nm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	657556 10
GTIN	4000896235421
Artikelklasse	630

Beskrivelse

Udførelse:

Momentnøgle **fuldisoleret op til 1000 V iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

Enarmet momentnøgle, indstillelig via skala med sikring imod utilsigtet indstilling. Integreret skralde, **højre- og venstreløb** ved reversering af firkanten.

Måleenheder: Nm.

Funktion:

Når det indstillede moment nås, udløses et synligt og hørbart signal, og nøglen er omgående klar til brug igen.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Nøjagtighed:

$\pm 6 \%$ af den indstillede værdi.

Anvendelsesdata:

Forklaring til tegningen og formlen:

l_1 = armlængde uden indstiksværktøj

l_2 = justeret centermål på momentnøglen

l_3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål

l_4 = indstiksværktøjets centermål

L = værktøjets samlede længde

T_1 = drejningsmoment, der skal indstilles

T_2 = det foreskrevne drejningsmoment

Advarsel:

Udfør kun mulige reparationer i HAZET Service-Center, da der efterfølgende skal foretages en 10.000 V stykkontrol iht. DIN EN 60900 / VDE 0682-201!

Bemærk:

Til arbejde med spænding op til 1000 volt. Kun **helisolerede** værktøjer må kombineres med hinanden i sikkerhedsområdet.

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivelse

Tilspændingsretning	Højre- og venstrespænding
Drivfirkant	3/8 tommer
Display	analog
Vægt	590 g
Maks. moment	10 Nm
Målenøjagtighed, moment	±6 %
Skalainddeling 1 delstreg =	0,2 Nm
Momentområde	2 - 10 Nm
Reverserbar aflæsning	Nm
Indstilling af udløsningsværdi	med indstillingskala
Justeringsmulighed udløsningsværdi	justerbar
Samlet længde L	275 mm
Norm	DIN EN ISO 6789
Målemetode	Moment
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [L ₃]	208 mm
Feedback	udløsning
Tilslutningsform	Drivfirkant (skraldenøgle)
Udløsningsprincip	mekanisk kortvejsudløsning
Kalibrering	O1
Testprotokol	Producentens testrapport
Data, kan logges	nej
Måleværktøj	Mekanisk
Udløsningsindikering	akustisk
Udløsningsindikering	haptisk
Elektrisk isolering	VDE 1000 V
Knækfunktion	nej

Slipperfunktion	nej
QuickRelease/hurtigskiftefunktion	nej
Slæbeviser	nej
Produkttype	Momentnøgle

Services

KalibreringMomentnøgle Maks. moment 400 Nm	020010 400
--	------------