



Momentnøgle, fuldisoleret med vendbar firkant, Maks. moment: 25Nm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	657556 25
GTIN	4000896235445
Artikelklasse	630

Beskrivelse

Udførelse:

Momentnøgle **fuldisoleret op til 1000 V iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

Enarmet momentnøgle, indstillelig via skala med sikring imod utilsigtet indstilling. Integreret skralde, **højre- og venstreløb** ved reversering af firkanten.

Måleenheder: Nm.

Funktion:

Når det indstillede moment nås, udløses et synligt og hørbart signal, og nøglen er omgående klar til brug igen.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Nøjagtighed:

± 4 % af den indstillede værdi.

Anvendelsesdata:

Forklaring til tegningen og formlen:

l_1 = armlængde uden indstiksværktøj

l_2 = justeret centermål på momentnøglen

l_3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål

l_4 = indstiksværktøjets centermål

L = værktøjets samlede længde

T_1 = drejningsmoment, der skal indstilles

T_2 = det foreskrevne drejningsmoment

Advarsel:

Udfør kun mulige reparationer i HAZET Service-Center, da der efterfølgende skal foretages en 10.000 V stykkontrol iht. DIN EN 60900 / VDE 0682-201!

Bemærk:

Til arbejde med spænding op til 1000 volt. Kun **helisolerede** værktøjer må kombineres med hinanden i sikkerhedsområdet.

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivelse

Målenøjagtighed, moment	±4 %
Drivfirkant	3/8 tommer
Vægt	640 g
Tilspændingsretning	Højre- og venstrespænding
Display	analog
Maks. moment	25 Nm
Skalainddeling 1 delstreg =	0,5 Nm
Momentområde	5 - 25 Nm
Målemetode	Moment
Reverserbar aflæsning	Nm
Justeringsmulighed udløsningsværdi	justerbar
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l ₃]	238 mm
Samlet længde L	305 mm
Tilslutningsform	Drivfirkant (skraldenøgle)
Norm	DIN EN ISO 6789
Feedback	udløsning
Indstilling af udløsningsværdi	med indstillingsskala
Udløsningsprincip	mekanisk kortvejsudløsning
Kalibrering	O1
Testprotokol	Producentens testrapport
Data, kan logges	nej
Måleværktøj	Mekanisk
Udløsningsindikering	akustisk
Udløsningsindikering	haptisk
Elektrisk isolering	VDE 1000 V
Knækfunktion	nej

Slipperfunktion	nej
QuickRelease/hurtigskiftefunktion	nej
Slæbeviser	nej
Produkttype	Momentnøgle

Services

KalibreringMomentnøgle Maks. moment 400 Nm	020010 400
--	------------