

Sortiment med HT-patroner i kuffert, HSK-A 63 kort, Type: 63



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	307546 63
GTIN	2050002007710
Artikelklasse	33W

Beskrivelse

Udførelse:

- Utrolig høj samlet stivhed takket være optimeret konstruktion.
- Udførelse SK40 og HSK-A 63 med ballufchip-boring.
- Aksial længdeindstilling (justering 10 mm) mulig.

Fordel:

- Optimale overførbare momenter (550 Nm), hvilket garanterer processikkerheden.
- Ideelle dæmpningsegenskaber, hvilket giver en optimal emneoverflade, standtidforøgelse og spindelskånsomhed.
- Yderst god rundløbs- og gentagelsesnøjagtighed < 0,003 mm.
- Enkel håndtering.
- Præcis aksial længdeindstilling.
- Temperaturbestandighed op til 170 °C.
- Fuld fleksibilitet takket være reduktionspatroner i høj kvalitet.

Anvendelse:

- Til boring, rivning og fræsning.
- Til svær spåntagning ved fræsning.

Leveringsomfang:

1× GARANT hydraulisk spændepatron HT nr. 307550 str. 20, 5× reduktionspatroner Ø 20 - spænde-Ø 6, 8, 10, 12, 16 mm, 1× spændenøgle SW5, 1× kuffert med skumindlæg.

Specialtilbehør:

- Kølemiddelrør nr. 309880.

· **Topnøgle nr. 309890.****Teknisk beskrivelse**

Nyttelængde L ₁	54 mm
Spænde-Ø D ₁	20 mm
Udragende længde, A-mål	80 mm
Udvendig Ø D	52,5 mm
Adapter	HSK-A 63 kort
Holder-standard	DIN 69893
Holder-standard	ISO 12164-1
Form	A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Hydraulisk spændepatron