

**Boremaskine, Type: GBM132RE****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	075420 GBM132RE
GTIN	3165140799737
Artikelklasse	03B

Beskrivelse**Udførelse:**

Håndboremaskine med effektiv 750-W-motor og højt drejningsmoment til boringer op til 13 mm i stål.

- **2-trins gearkasse.**
- **Kugle- og rulningslejerne sikrer præcist arbejde og lang levetid.**
- **Lille hjørnemål på 29 mm.**
- **Trinløst forvalg af omdrejningstal med indstillingshjul.**
- **Styreelektronik giver nøjagtig forboring.**
- **Overbelastningskobling til beskyttelse af bruger og maskine.**
- **Spindelhals-Ø 43 mm (Europa-standard) – kan anvendes i borestander.**
- **Højre- / venstreløb.**
- **Softgrip.**

Fordel:

Boringer op til 13 mm Ø i stål.

Leveringsomfang:

Inklusive selvspændende borepatron 13 mm, ekstrahåndgreb, dybdeanslag 210 mm, L-BOXX 102.

Teknisk beskrivelse

Borepatronholder	1/2 tomme – 20 UNF
------------------	--------------------

Maks. spiralbor-Ø i træ, 1. gear	32 mm
Maks. spiralbor-Ø i stål, 1. gear	13 mm
Maks. omdrejningstal 2. gear	3000 min ⁻¹
Vægt	2,4 kg
Maks. omdrejningstal 1. gear	1000 min ⁻¹
Borepatron-spændeområde	1,5 - 13 mm
Maks. spiralbor-Ø i træ, 2. gear	20 mm
Maks. vibration iht. EN	7,5 m/s ²
Maks. spiralbor-Ø i stål, 2. gear	8 mm
Effektforbrug	750 W
Producentbetegnelse	GBM 13-2 RE
Energiforsyning	Med kabel
egnet til materiale	Stål
Produkttype	Boremaskine