

**Borehammer, Type: GBH540DCE****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	075510 GBH540DCE
GTIN	3165140461214
Artikelklasse	03B

Beskrivelse**Udførelse:**

Store allroundborehammer med kraftfuldt slagværk (8,8 J slagenergi) og **SDS-max-værktøjsholder**.

- **Vibrationsdæmpningen Vibration-Control sørger for et mere behageligt arbejde, også ved tidsintensive indsatser.**
- **Automatisk kontaktlås for maksimal betjeningskomfort ved kontinuerligt mejslearbejde.**
- **Constant-Electronic, servicedisplay og standbyvisning giver maksimal arbejdskomfort.**
- **Indstillingshjul til variabel indstilling af omdrejnings- og slagtalet optimerer ydelsen.**

Fordel:

Vibration-Control.

Leveringsomfang:

Inklusive ekstragreb, maskinklud. Inklusive fedttube, ekstragreb, maskinklud og kuffert.

Bemærk:

Passende HM-hammerbor finder du under nr. 787000. Passende reservebatterier og ladere finder du under nr. 073851-073866.

Teknisk beskrivelse

Effektforbrug	1150 W
Producentbetegnelse	GBH 5-40 DCE
Slagenergi	8,8 J
Værktøjsholder, form	SDS Max

Maks. slagtal	3050 min ⁻¹
Maks. spiralbor-Ø i beton	40 mm
Maks. vibration iht. EN	10,5 m/s ²
Vægt	6,8 kg
Skaft	SDS Max
Emballage	Kuffert
Energiforsyning	Med kabel
egnet til materiale	Sten
egnet til materiale	Stål
egnet til materiale	Beton
egnet til materiale	Murværk
Produkttype	Borehammer

Tilbehør

HM-universalbitbor, 1/4 tomme (E 6,3) Bor-Ø 4 mm	787047 4
Hårdmetal-universalborlangt med SDS-plus-holder Bor-Ø 12 mm	787060 12
HM-universalbitbor, 1/4 tomme (E 6,3) Bor-Ø 10 mm	787047 10
HM-universalborlang Bor-Ø 12 mm	787045 12
HM-universalbor Bor-Ø 4 mm	787040 4
HM-universalborsæt Bor-Ø 4-10 mm	787050 4-10
HM-universalbor Bor-Ø 10 mm	787040 10
Hårdmetal-universalborlangt med SDS-plus-holder Bor-Ø 10 mm	787060 10
HM-universalborlang Bor-Ø 6 mm	787045 6
HM-universalbor Bor-Ø 8 mm	787040 8
HM-universalbitbor, 1/4 tomme (E 6,3) Bor-Ø 5 mm	787047 5
HM-universalborsætlang Bor-Ø 6-12 mm	787055 6-12

HM-universalbitbor, 1/4 tomme (E 6,3) Bor-Ø 6 mm	787047 6
HM-universalbor Bor-Ø 6 mm	787040 6
HM-universalbor Bor-Ø 12 mm	787040 12
HM-universalbitbor, 1/4 tomme (E 6,3) Bor-Ø 8 mm	787047 8
HM-universalborlang Bor-Ø 10 mm	787045 10
HM-universalbor Bor-Ø 5 mm	787040 5
HM-universalborlang Bor-Ø 8 mm	787045 8
HM-universalbitborssæt, 1/4 tomme (E 6,3) Bor-Ø 4-10 mm	787057 4-10
Hårdmetal-universalborlangt med SDS-plus-holder Bor-Ø 8 mm	787060 8