

## Sikkerhedsaftapningshane, Type: E



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	981520 E
GTIN	2050002019171
Artikelklasse	96V

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Sikkerhedstappehaner af forskellige materialer til kontrolleret aftapning af tønderne. Drypsikker sikkerhedshane af aluminium med fjeder i rustfrit stål, selvlåsende. 25 mm gennemgang, drejeled med 2 glideringe og O-ring som tætning. Ventil med O-ring. Tryk for at åbne (dosering muligt) drej opad for tapning, derfor intet efterdryp. Varmebestandig op til 205 °C. Til dunke og IBC-containerer. Med 60 mm savtandsgevind.

### Teknisk beskrivelse

Sættets indhold	1
Flammespærre	ja
Materiale, tætning	FPM/FKM
Selvlukkende	ja
Materiale	Alu
Tilslutningsgevind	60 mm
Produkttype	Sikkerhedsaftapningshane

