

HOLEX**Digitalt måleur Aflæsning 0,01 mm, sæt med 3 dele, Måleområde: 12,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	434007 12,5
GTIN	4062406206284
Artikelklasse	42B

Beskrivelse**Udførelse:**

Digitalt måleur i kompakt udformning med digitalt display med god kontrast.

- **Vending af tælleretning.**
- **Meget slankt kabinet.**

Udførelse reklametekst:

Digitalt måleur i kompakt udformning med digitalt display med god kontrast.

Leveringsomfang:

3 x måleur 434004 str. 12,5.

Inklusive øjedæksel og 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Specialtilbehør:

Reserve- og specialfølere nr. 434900; 434910; 434915.

Teknisk beskrivelse

Måleområde	12,5 mm
Antal medfølgende batterier	1
Målekraft	0,8 – 1,4 N

Reverserbar aflæsning	0,01 mm
Kabinet-Ø	58 mm
Reverserbar aflæsning	0,0005 tommer
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Husets tykkelse	26 mm
Fejlgrænse	0,025 mm
Indspændingsskaft-Ø h7	8 mm
Kalibrering	C1
Energiforsyning	Batteridrevet
Norm	Fabriksstandard
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Måleværktøj	digital
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Måleure

Services

DAkkS-kalibreringMåleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 3X12,5 mm	023010 3X12,5
KalibreringMåleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 3X12,5 mm	023000 3X12,5

Tilbehør

Stål-føler Type 2	434900 2
Stål-føler Type 10	434900 10
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
Forlænger til måleføler Længde L 60 mm	434920 60
Stål-føler Type 16	434900 16
Hårdmetal-føler Type 11	434910 11
Hårdmetal-føler Type 18/4	434910 18/4

Stål-føler Type 14/15	434900 14/15
Stål-føler Type 18/3	434900 18/3
Forlænger til måleføler Længde L 30 mm	434920 30
Stål-føler Type 17	434900 17
Forlænger til måleføler Længde L 70 mm	434920 70
Hårdmetal-føler Type 10	434910 10
Vinklet måleursholder45° Spændelængde 50 mm	434917 50
Stål-føler Type 18/5	434900 18/5
Stål-føler Type 24	434900 24
Stål-føler Type 14/30	434900 14/30
Hårdmetal-føler Type 2	434910 2
Forlænger til måleføler Længde L 50 mm	434920 50
Stål-føler Type 11/15	434900 11/15
Forlænger til måleføler Længde L 15 mm	434920 15
Vinklet måleursholder60° Spændelængde 25 mm	434918 25
Hårdmetal-føler Type 18/5	434910 18/5
Stål-føler Type 28	434900 28
Stål-føler Type 12	434900 12
Forlænger til måleføler Længde L 40 mm	434920 40
Stål-føler Type 11/35	434900 11/35
Hårdmetal-føler Type 18/2	434910 18/2
Stål-føler Type 14	434900 14
Stål-føler Type 29/10	434900 29/10
Stål-føler Type 18/1	434900 18/1
Stål-føler Type 18/2	434900 18/2
Stål-føler Type 39	434900 39
Stål-føler Type 13	434900 13
Hårdmetal-føler Type 18/6	434910 18/6
Stål-føler Type 30/10	434900 30/10

Hårdmetal-føler Type 18/3	434910 18/3
Vinklet måleursholder 45° Spændelængde 25 mm	434917 25
Hårdmetal-føler Type 14	434910 14
Stål-føler Type 18/6	434900 18/6
Rubin-føler Type 2	434915 2
Stål-føler Type 14/40	434900 14/40
Forlænger til måleføler Længde L 90 mm	434920 90
Stål-føler Type 11/25	434900 11/25
Hårdmetal-føler Type 17	434910 17
Stål-føler Type 11/20	434900 11/20
Forlænger til måleføler Længde L 10 mm	434920 10
Stål-føler Type 11	434900 11
Vinklet måleursholder 60° Spændelængde 50 mm	434918 50
Forlænger til måleføler Længde L 80 mm	434920 80
Forlænger til måleføler Længde L 20 mm	434920 20
Hårdmetal-føler Type 16	434910 16
Stål-føler Type 15	434900 15
Stål-føler Type 11/30	434900 11/30
Stål-føler Type 18/4	434900 18/4
Hårdmetal-føler Type 18/1	434910 18/1
Stål-føler Type 20	434900 20
Stål-føler Type 14/20	434900 14/20
Drejeføler	434912
Stål-føler Type 29/20	434900 29/20
Forlænger til måleføler Længde L 100 mm	434920 100
Digitalt måleur Aflæsning 0,01 mm Måleområde 12,5 mm	434004 12,5