

**Mahr****Vippeindikator følerarmslængde 14,5 mm Sæt 3 dele, Måleområde i hver retning / hus-Ø: 0,4/29mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	436302 0,4/29
GTIN	4067263133018
Artikelklasse	43A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Ultrapræcise vippeindikatorer med ædelstenslejret målemekanisme i handy, robust udførelse. Hus og svalehaleholdeprismer er fremstillet i ét stykke, hvorved opspændingen er yderst bøjningsstabil. Korrosionsbeskyttelse takket være husets matforkromning.

**Med 1/100-aflæsning.**

**Mahr** – målesystem med rubinlejer og målekugle i hårdmetal. Følerarmslejring i gaffel i ét stykke, derfor utrolig præcist flugtende; antimagnetisk.

**Anvendelse:**

Som nøjagtigt sammenligningsmåleapparat til kontrol af afvigelser fra nominelt mål til test af rundløbsnøjagtighed, indvendige målinger, kontrol af parallelitet og planhed samt positionering af emner.

**Leveringsomfang:**

**3 x vippeindikator** 436301 str. 0,4/29.

Inklusive spændetap Ø 8 mm.

**Specialtilbehør:**

Firkantholder nr. 436510, centreringsholder nr. 436512, målestativ med led nr. 359680.

**Reserveedel:**

Reserveføler med HM- eller rubinkugle kan leveres på forespørgsel.

**Bemærk:**

**Yderligere oplysninger iht. DIN 2270: Aflæsning 0,01** – afvigelsesinterval 10 µm, samlet afvigelsesinterval 13 µm, måleværdi-hystereseinterval 3 µm.

**Teknisk beskrivelse**

Aflæsning	0,01 mm
Kabinet-Ø	29 mm
Målekugle-Ø	2 mm
Svingeområde	2×110° grader
Målekraft	0,15 N
Måleområde i hver retning	0,4 mm
Indspændingsskaft-Ø h6	8 mm
Norm	DIN 2270
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	C5
Produkttype	Vippeindikator

**Services**

KalibreringVippeindikator Type 3X	023330 3X
DAkS-kalibreringVippeindikator Type 3X	023340 3X

**Tilbehør**

Spændeskaft til vippeindikator Skaft-Ø h6 4 mm	436311 4
Firkantholder til puppiføler	436510
Ekstra glas til vippeindikator Udvendig Ø 30 mm	436328 30
Spændeskaft til vippeindikator Skaft-Ø h6 8 mm	436311 8
HM-føler følerarmslængde 14,5 mm Målekugle-Ø 2R mm	436371 2R
Målestativ med led Aktionsradius 120 mm	359680 120

HM-føler følerarmslængde 14,5 mm Målekugle-Ø 3 mm	436371 3
HM-føler følerarmslængde 14,5 mm Målekugle-Ø 1 mm	436371 1
HM-føler følerarmslængde 14,5 mm Målekugle-Ø 2 mm	436371 2
Vippeindikator følerarmslængde 14,5 mm Måleområde pr. retning / kabinet-Ø 0,4/29 mm	436301 0,4/29