



## Elektronikskruetrækkersortiment Kraftform-Micro, Antal skruetrækkere: 25



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	667170 25
GTIN	4013288209580
Artikelklasse	63H

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**Skaft** med drejelig centrerkappe og hurtigdrejzone. **Klinge** i specialstål. „**Big Pack**“ 25 dele i stoftaske, der kan foldes.

#### Leveringsomfang:

25 dele i tekstilfoldetaske.

1 skruetrækker til Phillips-skruer i hver str. 000; 00; 0.

1 skruetrækker til Torx® i hver str. TX1 og TX3.

1 skruetrækker til Torx® med holdefunktion i hver str. TX5; TX6; TX7; TX8; TX10.

1 skruetrækker til TorxPlus® str. 1IPR.

1 skruetrækker til indvendig sekskant nr. 627470 i hver str. 0,9; 1,3; 1,5; 2.

1 skruetrækker til lige-kærv i str. 1,0; 1,8; 2,0; 2,5; 2,5; 3,0.

1 topnøgleskruetrækker til udvendig sekskant i str. 4; 5,5.

1 skruetrækker til Microstix® str. m × 40 mm.

1 løfter 3,5×50 mm.

#### Bemærk:

ESD „Big Pack“ med 25 dele fås via vores butik under 669924 str. 25.

### Teknisk beskrivelse

Drivprofil

Skruetrækker til Phillips

Drivprofil	Skruetrækkere til TORX®-skruer
Drivprofil	Skruetrækker til TORX-PLUS®-skruer
Drivprofil	Unbrakonøgle
Drivprofil	Ligekærviskruetrækker
Drivprofil	Skruetrækker til Microstix®-skruer
Drivprofil	6-kant-hoved
Producentbetegnelse	Kraftform Micro Big Pack 1
Produkttype	Skruetrækkere

## Tilbehør

HEX-elektronikskruetrækker Kraftform Micro sekskant 1,5 mm	627470 1,5
HEX-elektronikskruetrækker Kraftform Micro sekskant 2 mm	627470 2
HEX-elektronikskruetrækker Kraftform Micro sekskant 1,3 mm	627470 1,3
HEX-elektronikskruetrækker Kraftform Micro sekskant 0,9 mm	627470 0,9