



## LED-maskinlampe flad, Type: 546mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081438 546
GTIN	4260131238680
Artikelklasse	08C

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Robuste LED-maskinlamper i **aluminiumshus** og en satineret akrylskive giver en **homogen 160 grader udlysning**.

- **Refleksions- og blændfri, flakker ikke.**
- **Tilslutning til 24 V strømforsyning eller 24 V maskinstyring.**

Flad lysliste, kan drejes 45°.

#### Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

#### Leveringsomfang:

Inklusive gummiindkapslede magneter, strømforsyning.

### Teknisk beskrivelse

Lyseffekt	24 W
Lysnet	2400 lm
Lyskilde	LED-modul

Samlet højde	36 mm
Energiforsyning	Med kabel
ATEX-zone	Ingen
Samlet længde	546 mm
Totalbredde	40 mm
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Produkttype	Maskinlampe