



LED-maskinlampe flad, Type: 303mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081438 303
GTIN	4260131238673
Artikelklasse	08C

Beskrivelse

Udførelse:

Robuste LED-maskinlamper i **aluminiumshus** og en satineret akrylskive giver en **homogen 160 grader udlysning**.

- **Refleksions- og blændfri, flakker ikke.**
- **Tilslutning til 24 V strømforsyning eller 24 V maskinstyring.**

Flad lysliste, kan drejes 45°.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive gummiindkapslede magneter, strømforsyning.

Teknisk beskrivelse

Lysnet	1200 lm
Lyseffekt	12 W
Lyskilde	LED-modul

Samlet højde	39 mm
Energiforsyning	Med kabel
Samlet længde	303 mm
ATEX-zone	Ingen
Totalbredde	40 mm
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Produkttype	Maskinlampe