

Garant GRIDLINE

Filebænk, åben i venstre side, 3 skuffer i højre side, Bøge-multiplex-plade, 20x20G, Pladelængde: 1500mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	920804 1500
GTIN	4062406207069
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Filebænk i stabil stålkonstruktion med overligger af 4-kantrør. Skuffekabinet, der kan låses centralt med stiftcylinderlås. **Skuffe med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. Fødder med gulvskånende kunststofglidere.

Tilbagetrukket åbent kabinet, så man sidder ergonomisk.

Skuffekorpus er altid lysegråt RAL 7035, **pulverbelagt**. Skuffernes fronter kan have forskellige farver. Ingen omløbende forstyrrende kanter for optimal rengøring og fladeudnyttelse med inddelingsmateriale (bokse, hårdskumindlæg, gitterskillevægge). Skuffeholderne kan indstilles i intervaller på 25 mm.

Låsesystem med stiftcylinderlås med 5 tilholdere, modulær låseindsats. Klar til låseanlæg.

Bestykning:

Skuffefronthøjde (højre) mm: 125, 150, 250

Specialtilbehør:

Passende tilbehør såsom manuel højdeindstilling, hjul, sidebeklædning osv. finder du under GridLine enkeltkomponenter i gruppe 92.

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffe- og lågefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret. Skuffekorpuset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.**

Teknisk beskrivelse

Understelsbredde	1300 mm
------------------	---------

Højde	850 mm
Arbejdsplade, længde	1500 mm
Skuffer, nyttebredde i G	20
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	800 kg
Serie	Ready-to-go
Arbejdsplade, tykkelse	50 mm
Antal skuffer	3
Skuffer, nyttedybde i G	20
Skuffer, nyttebredde	500 mm
Skuffekabinet, nyttehøjde	525 mm
Arbejdsplade, dybde	750 mm
Skuffer, nytteflade i G	20×20
Skuffer, nyttedybde	500 mm
Understelsdybde	700 mm
Vægt	126 kg
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse	1 mm
Filebænk, højde	850 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Pladetykkelse	50 mm
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	20×20G
Produkttype	Filebænk

Tilbehør

Afmonteringsværktøj Type 1	950070 1
Måtte til skuffer Mål i G 20X20	951830 20X20
Låseblænde til GridLine Type KO21	914227 KO21
Gitterskillevægs-/skillevægssortiment Type 150/4	950320 150/4
Skuffe Skuffefronthøjde 150 mm	927800 150
Gitterskillevægs-/skillevægssortiment Type 125/6	950320 125/6
Låseindsats m. 2 nøgler Låsenummer Ho (3-cifret) 003	950050 003
Skuffe Skuffefronthøjde 250 mm	927800 250
Skuffe Skuffefronthøjde 125 mm	927800 125
Comfort Close skuffe, indtræksdæmpningssystem Skuffens bæreevne 75 kg	950180 75
Antiskridmåtte, sæt til skuffer,5 dele Måling i G 20X20	951885 20X20
Gitterskillevægs-/skillevægssortiment Type 125/4	950320 125/4
Rillegummimåtte til skuffer Måling i G 20X20	951910 20X20
Gitterskillevægs-/skillevægssortiment Type 125/1	950320 125/1
Gitterskillevægs-/skillevægssortiment Type 150/5	950320 150/5
Tangsortiment Antal værktøjer 5	954305 5
Gitterskillevægs-/skillevægssortiment Type 125/3	950320 125/3
Tangsortiment Antal værktøjer 5	954306 5