

Hyldereol 1 basisreol, 2 påbygningsreoler, Dybde 500 mm, Højde / hyldebredde: 2000/1000mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	990532 2000/1000
GTIN	
Artikelklasse	96P

Beskrivelse

Udførelse:

T-profilramme og hylde forzinkede. Kan leveres med en maksimal **hyldebelastning** på 150 kg pr. hylde. Lagerniveauer kan indstilles i intervaller på 25 mm. Hurtig opstilling takket være enkel indstiksførelse.

Belastning pr. enhed: ved højden 2000 mm er 1300 kg.

Anvendelse:

Ideel til industri, håndværk, handel, administration, arkiv osv. med optimal pladsudnyttelse.

Bemærk:

- **Klemfødder medfølger.**
- **Gulv- og vægmontering medfølger ikke.**
- **Kan kun betjenes fra én side pga. krydsstiver til stabilisering.**
- **Den frie knæklængde (K) må ikke være mere end 600 mm.**
- **Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.**

Teknisk beskrivelse

Antal hylder	15
Opstillingsmål	3072x536 mm

Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	150 kg
Hylde, tykkelse	25 mm
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Monteringsudførelse	Indstiksreol
Materiale	forzinket
Produktnavnsegenskab	Dybde 500 mm
Produkttype	Hyldereol