



Reverserbar finfortandet skraldenøgle, 1/4 tomme, Type: 1/4



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	632389 1/4
GTIN	4000896226917
Artikelklasse	630

Beskrivelse

Udførelse:

Materialevalget og den specielle smedemetode garanterer optimal funktion og lang levetid. Med omskiftergreb til højre- og venstrespænding, arbejdsvinkel 4°.

Norm:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120**.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Passer til :

Håndbetjente indsætter.

Drivfirkant: 1/4 tommer

Antal tænder: 90

Teknisk beskrivelse

Drivfirkant	1/4 tommer
Norm	DIN 3120
Hel længde	116 mm
Antal tænder	90
Arbejdsvinkel	4 grader
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	forkromet
Produkttype	Skralde

