




Hyldepåbygningsreol, Dybde 500 mm, Højde / hyldebredde: 1910/1300mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	990463 1910/1300
GTIN	4052941784958
Artikelklasse	95S

Beskrivelse

Udførelse:

Hyldeindstiksreol i to enhedsbredder 994 mm og 1282 mm. Komplet forzinket med 5 hylder, der kan indstilles i trin på 53 mm. Sammensvejsede profiler og bunde. Montering uden brug af værktøj, kan udvides uden problemer. Delte reolstandere sørger for en optimeret transport.

Belastning pr. enhed: 1900 kg pr. enhed.

Beskrivelse:

Opbygningsmål:

Grundreol: Nominel længde 1300 mm + 44 mm

Monteringsreol: Nominel længde 1300 mm + 13 mm

Bemærk:

- **Gulv- og vægmontering medfølger ikke.**
- **Kan kun betjenes fra én side pga. krydsstiver til stabilisering.**
- **Den frie knæklængde (K) må ikke være mere end 595 mm.**
- **Leveres usamlet.**
- **Optimeret til transport - sendes i 2 postpakker, ingen palleforsendelse.**

Materiale: forzinket

Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal): 150 kg

Højde: 1910 mm

Opstillingsmål, påbygningsreol, bredde: 1313 mm

Hylde, bredde indvendigt mål: 1282 mm

Bæreevne pr. indlægshylde: 150 kg

Teknisk beskrivelse

Kundemontering	ja
Hylde, bredde indvendigt mål	1282 mm
Montering ved indstik	ja
Højde	1910 mm
Reolkonstruktion	Påbygningsreol
Opstillingsmål, påbygningsreol, bredde	1313 mm
Bæreevne pr. indlægshylde	150 kg
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	150 kg
Hylde, tykkelse	40 mm
Højdeindstilling i intervaller	53 mm
Monteringsudførelse	Indstiksreol
Materiale	forzinket
Produktnavnsegenskab	Dybde 500 mm
Produkttype	Hyldereol