



Værkstedssortiment, Antal værktøjer: 26



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	955081 26
GTIN	4062406207182
Artikelklasse	91A

Beskrivelse

Udførelse:

Gængse værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdsikumindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, og den underliggende kontrastfarve grå gør opmærksom på manglende værktøj.

Hårdsikum, basissortiment til en komplet skuffe med nyttefladen 20×20G.

Passer til:

GridLine Ready-to-go filebænke, GridLine vario filebænke med kabinet 24G, GridLine kabinet 24G, GridLine værktøjsskabe 24×24G, GridLine skuffer 20×20G, GridLine XL ToolCar nr. 914590.

Leveringsomfang:

Indsats af hårdsikum, tom, nr. 952001 str. 955081: 1 stk.

HOLEX LED-lommelygte nr. 081437 str. BLACK: 1 stk.

HOLEX digital skydelære ABS nr. 412821 str. 150: 1 stk.

HOLEX mikrometerskrue nr. 420200 str. 0–25: 1 stk.

HOLEX båndmål nr. 462010 str. 3: 1 stk.

HOLEX-vaterpas nr. 467435 str. 300: 1 stk.

HOLEX dobbelt gaffelnøgle nr. 610950 str. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22: 1 stk. af hver

HOLEX sekskantvinkelskruestrækker, sæt nr. 627225 str. 9: 1 stk.

HOLEX skruestrækker til ligekærv med skaft nr. 660701 str. 3,5; 5,5; 8: 1 stk. af hver

HOLEX kort skruestrækker til ligekærv nr. 664201 str. 5,5: 1 stk.

HOLEX skruetrækker til Phillips med skaft nr. 668401 str. 1; 2; 3: 1 stk. af hver

HOLEX kort skruetrækker til Phillips nr. 668471 str. 2: 1 stk.

HOLEX vanadium-kombinationstang nr. 702995 str. 160: 1 stk.

HOLEX vandpumpetang nr. 706145 str. 250: 1 stk.

HOLEX flad rundtang, lige nr. 713195 str. 160: 1 stk.

HOLEX smedehammer nr. 750125 str. 300: 1 stk.

Teknisk beskrivelse

Antal værktøjer	26
Skuffer, nytteflade i G	20×20
Bredde i G	20
Dybde	500 mm
Dybde i G	20
Bredde	500 mm
Energiforsyning	Batteridrevet
Udførelse	til skuffe i værkstedsvogn
Passer til skuffefronthøjde	100 mm
Passer til skuffefronthøjde	125 mm
Passer til skuffefronthøjde	150 mm
Passer til skuffefronthøjde	200 mm
Passer til skuffefronthøjde	250 mm
Passer til skuffefronthøjde	300 mm
Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse	30 mm
Mindst egnede skuffefronthøjde	100 mm
Produkttype	Indsats i hårdt skum

Tilbehør

Skruetrækker til Phillipsskruer, kort Krydskærvstørrelse 2	668471 2
Smedehammer Vægt uden skaft 300 g	750125 300

LED-lommelygtemed batterier Farve BLACK	081437 BLACK
Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 18X21 mm	610950 18X21
Båndmål Båndlængde 3 m	462010 3
Skruetrækker til ligekærv, med kraftskaft Skærbredde b 8 mm	660701 8
Flad rundtang lige, blank, med grebsovertræk Hel længde 160 mm	713195 160
Sekskantnøglesætfor Niklet Antal skruetrækkere 9	627225 9
Mikrometerskrue Måleområde 0-25 mm	420200 0-25
Skruetrækker til Phillipsskruer, med kraftskaft Krydskærvstørrelse 1	668401 1
Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 19X22 mm	610950 19X22
Skruetrækker til Phillipsskruer, med kraftskaft Krydskærvstørrelse 3	668401 3
Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 14X15 mm	610950 14X15
Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 6X7 mm	610950 6X7
Vanadium-kombinationstang, blank, med tokomponentgreb Hel længde 160 mm	702995 160
Hårdskumindsats til værktøjssæt passer til hårdskumssortiment 955081	952001 955081
Skruetrækker til ligekærv, kort Skærbredde b 5,5 mm	664201 5,5
Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 8X9 mm	610950 8X9
Vandpumpetang, sort forkromet, med grebsovertræk Hel længde 250 mm	706145 250
Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 10X11 mm	610950 10X11
Aluminiumsvaterpas Længde 300 mm	467435 300
Skruetrækker til ligekærv, med kraftskaft Skærbredde b 5,5 mm	660701 5,5
Digital skydelæreABS Måleområde 150 mm	412821 150
Skruetrækker til Phillipsskruer, med kraftskaft Krydskærvstørrelse 2	668401 2
Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 12X13 mm	610950 12X13

Skruetrækker til ligekærv, med kraftskaft Skærbredde b 3,5 mm

660701 3,5

Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 16X17 mm

610950 16X17