



Vindejern, justerbare, Type: 0



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 148410 0 |
| GTIN | 4062406208165 |
| Artikelklasse | 12L |

Beskrivelse

Udførelse:

Med hærdede spændebakker og stålgreb. Til brug på steder med trange pladsforhold kan et stålgreb skrues af.

Til **normal** belastning: Hus i trykstøbt zink.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Til hånddrevne gevindtapper DIN 352 | M1 – M8 |
| Samlet længde | 125 mm |
| Spændvidde <input type="checkbox"/> | 2 - 5 mm |
| Til håndrivaler Ø DIN 206 | 2,5 - 6,5 mm |
| Norm | DIN 1814 |
| Produkttype | Vindejern |