



## Vindejern, justerbare, Type: 3



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	148410 3
GTIN	4062406208202
Artikelklasse	12L

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Med hærdede spændebakker og stålgreb. Til brug på steder med trange pladsforhold kan et stålgreb skrues af.

Til **normal** belastning: Hus i trykstøbt zink.

### Teknisk beskrivelse

Til håndrivaler Ø DIN 206	6,5 - 15 mm
Samlet længde	370 mm
Til hånddrevne gevindtapper DIN 352	M5 – M20
Spændvidde □	4,9 - 12 mm
Norm	DIN 1814
Produkttype	Vindejern