



## Vindejern, justerbare, Type: 1



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	148410 1
GTIN	4062406208172
Artikelklasse	12L

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Med hærdede spændebakker og stålgreb. Til brug på steder med trange pladsforhold kan et stålgreb skrues af.

Til **normal** belastning: Hus i trykstøbt zink.

### Teknisk beskrivelse

Spændvidde <input type="checkbox"/>	2 - 6,3 mm
Til hånddrevne gevindtapper DIN 352	M1 – M10
Samlet længde	175 mm
Til håndrivaler Ø DIN 206	2,5 - 7,5 mm
Norm	DIN 1814
Produkttype	Vindejern