



## Vindejern, justerbare, Type: 1.1/2



### Bestillingsdata

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 148410 1.1/2  |
| GTIN                | 4062406208189 |
| Artikelklasse       | 12L           |

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Med hærdede spændebakker og stålgreb. Til brug på steder med trange pladsforhold kan et stålgreb skrues af.

Til **normal** belastning: Hus i trykstøbt zink.

### Teknisk beskrivelse

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Til håndrivaler Ø DIN 206           | 2,5 - 9,5 mm |
| Spændvidde □                        | 2 - 8 mm     |
| Samlet længde                       | 175 mm       |
| Til hånddrevne gevindtapper DIN 352 | M1 – M12     |
| Norm                                | DIN 1814     |
| Produkttype                         | Vindejern    |