



## Vindejern, justerbare, Type: 2



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	148410 2
GTIN	4062406208196
Artikelklasse	12L

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Med hærdede spændebakker og stålgreb. Til brug på steder med trange pladsforhold kan et stålgreb skrues af.

Til **normal** belastning: Hus i trykstøbt zink.

### Teknisk beskrivelse

Til håndrivaler Ø DIN 206	5 - 10 mm
Samlet længde	265 mm
Spændvidde □	3 - 9 mm
Til hånddrevne gevindtapper DIN 352	M4 – M12
Norm	DIN 1814
Produkttype	Vindejern