



Vindejern, justerbare, Type: 4



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	148410 4
GTIN	4062406210410
Artikelklasse	12L

Beskrivelse

Udførelse:

Med hærdede spændebakker og stålgreb. Til brug på steder med trange pladsforhold kan et stålgreb skrues af.

Til **normal** belastning: Hus i trykstøbt zink.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde	480 mm
Til håndrivaler Ø DIN 206	7 - 20 mm
Spændvidde □	5,5 - 16 mm
Til hånddrevne gevindtapper DIN 352	M9 – M27
Norm	DIN 1814
Produkttype	Vindejern