



## Vindejern, justerbare, Type: 5



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	148410 5
GTIN	4062406210427
Artikelklasse	12L

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Med hærdede spændebakker og stålgreb. Til brug på steder med trange pladsforhold kan et stålgreb skrues af.

Til **normal** belastning: Hus i trykstøbt zink.

### Teknisk beskrivelse

Til hånddrevne gevindtapper DIN 352	M12 – M33
Samlet længde	700 mm
Til håndrivaler Ø DIN 206	9 - 26 mm
Spændvidde <input type="checkbox"/>	7 - 20 mm
Norm	DIN 1814
Produkttype	Vindejern