

Garant**Dobbelt gaffelnøgler, sæt, Antal nøgler: 8****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 610610 8 |
| GTIN | 4062406219659 |
| Artikelklasse | 61A |

Beskrivelse**Udførelse:**

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.

Med praktisk, håndterbart profilskaft. Klarer ekstrem belastning og har lang levetid.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkrømet.

Leveringsomfang:

1 dobbelt gaffelnøgle nr. 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120 af hver: str. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------|------------|
| Kæbestilling 1 | 15 grader |
| Kæbestilling 2 | 15 grader |
| Produkttype | Skruenøgle |

Tilbehør

| | |
|---|--------------|
| Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 16X17 mm | 610600 16X17 |
|---|--------------|

| | |
|---|--------------|
| Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 12X13 mm | 610600 12X13 |
| Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 6X7 mm | 610600 6X7 |
| Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 19X22 mm | 610600 19X22 |
| Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 10X11 mm | 610600 10X11 |
| Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 18X21 mm | 610600 18X21 |
| Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 8X9 mm | 610600 8X9 |
| Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 14X15 mm | 610600 14X15 |